

消声器扩展 UOMS-3/8

产品代号: 538437

FESTO

为进一步降低噪音水平,最多可安装4个消声器 (叠加安装)。



技术参数

特性	值
柱头螺栓上的密封件类型	无密封
装配位置	任意
设计结构	开放式消声器
工作压力, 真空发生器	0 ... 8 bar
真空发生器气源压力	0 ... 0.8 MPa 0 ... 116 psi
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
安装类型	锁定
产品重量	17.5 g
材料信息, 消声器插件	PU 泡沫
材料信息, 螺纹塞	POM
材料信息, 壳体	POM
材料信息, 内管	锻造铝合金