

## 塑料气管

### PUN-E-4x0,6-SW-500

产品代号: 538460

FESTO

适合于和QS 快插接头一起使用, 弹性好, 耐水解, 微观结构稳定, 可用于食品加工行业。

将要停止供货的型号。供货至 2012年。



## 技术参数

特性	值
外径	4 mm
与流量相关的弯曲半径	30 mm
内径	2.8 mm
最小弯曲半径	8 mm
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 8 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
食品行业应用许可	FDA 2002/72/EG
环境温度	-35 ... 50 °C
产品质量视长度而定	0.008 kg/m
颜色	黑色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
气管的材料信息	TPE-U(PU)