



流量传感器

SFE3-F500-L-W18-2PB-K1

产品代号: 538523

FESTO

带显示



技术参数

特性	值
授权	C-Tick
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
材料备注	含有PWIS 物质
初始值的流量测量范围	5 l/min
最终值的流量测量范围	50 l/min
工作压力	-0.7 ... 7 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:4:2] 氮
介质温度	0 ... 50 °C
环境温度	0 ... 50 °C
精确度, FS	5 %FS
开关输出	2xPNP
开关功能	窗型比较器 阈值比较器
切换元件功能	常闭触点 常开触点
切换点的重复能力, FS	3 %
开启时间	50 ms
模拟量输出	1 - 5 V
耐负载能力	> 50 kOhm
指示范围	5 ... 50 l/min
工作电压范围 DC	12 ... 24 V
电连接	电缆
电缆长度	1 m
电缆护套的材料信息	PVC
安装类型	带通孔
装配位置	垂直 水平的
气动连接	阴螺纹 G1/8
产品重量	90 g
外壳的材料信息	铝 PA
显示类型	31 (位置按字母数字顺序)
防护等级	IP40
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响