

流量传感器

SFET-R0010-L-WQ4-D-K3



产品代号: 538535
 将被停止供应的产品

小型流量转换器,用于真空

将停止供货的产品,

供货至2020。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
授权	C-Tick
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
材料备注	含有PWIS 物质
初始值的流量测量范围	-0.1 l/min
最终值的流量测量范围	0.1 l/min
工作压力	-0.9 ... 2 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [1:4:2] 氮
介质温度	0 ... 50 °C
环境温度	0 ... 50 °C
开启时间	5 ms
模拟量输出	1 - 5 V
线性错误, FS	5 %
模拟量值的重复能力, FS	1 %
耐负载能力	> 50 kOhm
工作电压范围 DC	12 ... 24 V
电连接	电缆
电缆长度	3 m
材料信息, 电缆护套	PVC
安装类型	带通孔
装配位置	垂直 水平的
气动连接	QS-4
产品重量	25 g
材料信息, 壳体	PA
预备状态显示	LED
防护等级	IP40
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响