



流量传感器

SFEV-R0005-L-2PD-K1

产品代号: 538550

FESTO

独立显示SFET-F和SFET-R 流量转换器



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------|----------------------|
| 授权 | RCM Mark |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-EMV 指导原则 |
| 材料备注 | 含有PWIS 物质 |
| 环境温度 | 0 ... 50 °C |
| 开关输出 | 2xPNP |
| 开关功能 | 窗型比较器 阈值比较器 |
| 切换元件功能 | 常闭触点 常开触点 |
| 模拟量输出 | 1 - 5 V |
| 耐负载能力 | 50 kOhm |
| 指示范围 | -0.05 ... 0.05 l/min |
| 工作电压范围 DC | 12 ... 24 V |
| 电连接 | 电缆 |
| 电缆长度 | 1 m |
| 电缆护套的材料信息 | PVC |
| 安装类型 | 带安装支架 |
| 产品重量 | 70 g |
| 外壳的材料信息 | PA |
| 显示类型 | 31 (位置按字母数字顺序) |
| 防护等级 | IP40 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |