


被动式导向轴 FDG-40- -ZR-RF

产品代号: 538792

FESTO



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
尺寸	40
行程	1 ... 5,000 mm
保留行程	136 mm
装配位置	任意
导向	滚轮导向
设计结构	导向
最大加速度	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
最高速度	$\leq 10 \text{ m/s}$
环境温度	0 ... 60 °C
转动面积矩 2nd 度 lx	2,479E+03 mm ⁴
转动面积矩 2nd 度 ly	946.3E+03 mm ⁴
最大输出力Fy	300 N
最大输出力Fz	300 N
最大扭矩Mx	18 Nm
置换力	5 ... 35 N
每10 mm 行程所增加的重量	59.1 g
安装类型	带附件
材料备注	不含有黄铜和PTFE
材料信息, 盖帽	PA
材料信息, 导轨	钢
材料信息, 导向元件	钢
材料信息, 壳体	铝 阳极氧化处理