


# 行程缩减 HGPL-HR-40

产品代号: 539094

FESTO

用于 HGPL-... 型大行程气爪



## 技术参数

特性	值
尺寸	40
可调节终端位置/长度	40 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	5 ... 60 °C
产品重量	455 g
安装类型	旋在气爪上
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 板	锻造铝合金