


过滤消声器 LFU-1/4

订货号: 539132

FESTO



数据表

特性	值
规格	G1/4
安装位置	垂直 +/-5°
过滤等级	1 µm
冷凝水排放装置	手动旋转
工作压力	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
到大气的流量	4000 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
降噪	降低 40 dB
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
声压级	78 dB(A)
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	190 g
气动接口	G1/4
外壳材料	PP