

# 旋转分气块 GF-1/4-2

订货号: 539288

FESTO



## 数据表

特性	值
公称通径	8 mm
安装位置	可选
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
标准标称流量 1.1-2.1	1250 l/min
标准标称流量 1.2-2.2	2020 l/min
最大转速	300 1/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] 水 ( 液态, 无冰 )
工作和先导介质说明	用水操作时, 使用 5 µm 过滤器 可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	G1/4
材料说明	RoHS 合规