


旋转分气块 GF-1/8-M5

产品代号: 539290

FESTO

单个旋转分配器, 1 输入 - 4 输出。
驱动力取决于开始运动时的高度。



技术参数

特性	值
额定尺寸	4.1 mm
装配位置	任意
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 1 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 145 psi
标准流量1-2.1 (6->0)	490 l/min
标准流量1-2.X 打开 (6->0)	2,250 l/min
最高速度	3,000 1/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰)
关于工作和先导介质的说明	用水工作时, 使用 5 µm 过滤器 可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 80 °C
最大紧固扭矩	1.95 Nm
额定紧固扭矩	1.22 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 20 %
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	M5
材料备注	符合 RoHS