

# 旋转分气块 GF-1/4-1/8

订货号: 539291

FESTO



## 数据表

特性	值
公称通径	8 mm
安装位置	可选
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
标准流量 1-2.1 (6→0)	1730 l/min
标准流量 1-2.X 打开 (6→0)	4050 l/min
最大转速	3000 1/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] 水 ( 液态, 无冰 )
工作和先导介质说明	用水操作时, 使用 5 μm 过滤器 可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
最大紧固扭矩	2.8 Nm
标称扭矩	1.65 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	G1/8
材料说明	RoHS 合规