


# 连接电缆

## NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3

产品代号: 539510

FESTO

用于接近式传感器, 位置信号发射器, 压力开关, 流量传感器, 视觉和电感式传感器.



## 技术参数

特性	值
电缆属性	适合于拖链
工作电压范围 AC	30 V
工作电压范围 DC	30 V
许用的电流负载	1.7 A
污染等级	3
防护等级	IP65 IP67
最大紧固扭矩, 插头插座	0.3 Nm
最大旋紧扭矩旋塞	0.3 Nm
电缆的最小弯折半径	30 mm
电连接	4针 / 3针 M5x0,5 / M8x1 直列式插头 / 直列式插座
电缆结构	3 x 0,14 mm <sup>2</sup>
电缆直径	2.9 mm
电缆长度	1 m
电缆类型	LifY11Y
导体的额定截面	0.14 mm <sup>2</sup>
安装类型	带滚花螺母 带套筒螺母
壳体颜色	黑色
电缆外套颜色	灰色
锁紧螺母的材料信息	黄铜 镀镍
外壳的材料信息	TPE-U(PU)
电缆护套的材料信息	TPE-U(PU)
卷曲接头的材料信息	黄铜 镀金