



连接电缆

NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

产品代号: 539512

FESTO

用于接近式传感器, 位置信号发射器, 压力开关, 流量传感器, 视觉和电感式传感器.



技术参数

特性	值
工作电压范围 AC	30 V
工作电压范围 DC	30 V
许用的电流负载	1.7 A
污染等级	3
防护等级	IP65 IP67
最大紧固扭矩, 插头插座	0.3 Nm
最大旋紧扭矩旋塞	0.5 Nm
电缆的最小弯折半径	35 mm
电连接	4-芯/ 5-线 M5x0,5 / M12x1 直列式插头 / 直列式插座
电缆结构	4 x 0,14 mm ²
电缆直径	3.4 mm
电缆长度	1 m
电缆类型	LifY11Y
导体的额定截面	0.14 mm ²
安装类型	带滚花螺母 带套筒螺母
壳体颜色	黑色
电缆外套颜色	灰色
锁紧螺母的材料信息	黄铜 镀镍
外壳的材料信息	TPE-U(PU)
电缆护套的材料信息	TPE-U(PU)
卷曲接头的材料信息	黄铜 镀金