

# CP装置系统 CTEC

产品代号: 539641  
将被停止供应的产品

用于分散安装系统 CPI。  
将停止供货的产品，  
供货至2024。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
电连接	现场总线 集成控制器
环境温度	-20 ... 70 °C
防护等级	IP65 IP67
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
最大输入/出口数量	128
最大输出/出口数量	128
额定工作电压 DC	24 V
电缆长度	0.25 ... 8 m