



过滤减压阀

LFR-1/8-DB-7-MINI-H

产品代号: 539684

FESTO

输出压力 最大 7 bar, 带压力表, 40 μm 的过滤等级.



技术参数

特性	值
尺寸	Mini型
宽度	44 mm
系列	DB
驱动器锁	旋转手柄, 带锁定
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	40 μm
冷凝水排放	半自动
设计结构	过滤减压阀 带压力表
控制器功能	带第二排气通道 具有回流
压力表	带压力表
工作压力	1.5 ... 10 bar
压力控制范围	0.5 ... 7 bar
最大压力迟滞	0.5 bar
标准额定流量	>= 700 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	1
出口的空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性气体
介质温度	-5 ... 50 °C
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	200 g
安装类型	可选 线路安装 带通孔 带安装支架
压力表接口	G1/8
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
材料备注	符合 RoHS
密封件的材料信息	NBR
材料信息, 旋转手柄	POM
过滤器的材料信息	PE
外壳的材料信息	PA-加强
杯罩的材料信息	PC