


连接块 CPPSC1-PRS-2-5-MP

产品代号: 539902
将被停止供应的产品

FESTO

用于CPA阀岛-SC.
将停止供货的产品，
供货至2014。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
宽度尺寸	10.5 mm
压力区隔离	1和3和5
装配位置	任意
阀位的最大数量	2
阀位置的识别	标签
工作压力	10 bar
耐腐蚀等级 CRC	2
介质温度	-5 ... 50 °C
声压等级	85 dB(A)
防护等级	IP40
环境温度	-5 ... 50 °C
授权	c UL us - Recognized (OL)
产品重量	430 g
阀的电气接口	3针
底座的安装方法	带通孔 带高帽式导轨
安装类型	可选 带通孔 带高帽式导轨
先导气口 12/14	M5
排气接口	M5
先导排气口 82	M5
先导排气口 82/84	M5
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 3	G1/8
气动连接, 气口 5	G1/8
底座的材料信息	锻造铝合金 阳极氧化处理