


耳轴安装件 SBN-32

订货号: 539924

FESTO



数据表

特性	值
规格	32
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 °C...90 °C
产品重量	361 g
材料说明	RoHS 合规
安装环材料	精制铝合金 阳极氧化处理
安装件材料	镀锌钢
螺栓材料	镀锌钢
轴承材料	青铜
螺钉材料	镀锌钢
支架材料	钢