


耳轴安装件 SBN-50/63

产品代号: 539926

FESTO

适用于 DSNU/ESNU 圆形气缸, 即可安装于前端盖也可安装于后端盖



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------|-------------------|
| 尺寸 | 50 63 |
| 装配位置 | 任意 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -40 ... 90 °C |
| 产品重量 | 894 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 安装环 | 锻造铝合金 阳极氧化处理 |
| 材料信息, 安装件 | 钢, 镀锌 |
| 材料信息, 安装销 | 钢, 镀锌 |
| 材料信息, 轴承 | 青铜 |
| 材料信息, 螺丝 | 镀锌钢 |
| 材料信息, 支架 | 钢 |