



减压阀板

VABF-S4-2-R5C2-C-6

产品代号: 540167

FESTO

用于VTSA和VTSA-F型阀岛, 标准气孔样式符合15407-2,最高可达6 bar.



技术参数

特性	值
宽度	18 mm
基于标准	ISO 15407-2
装配位置	任意
控制器功能	输出压力恒定 带第二排气通道
压力表选择	可行
工作压力 MPa	0.6 MPa
工作压力	6 bar
压力调节范围MPa	0.05 ... 0.6 MPa
压力控制范围	0.5 ... 6 bar
压力调节范围 psi	7.25 ... 87 psi
输入压力 1	0.5 ... 10 bar
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	611 g
垂直堆栈型的安装	安装在气路板模块上 安装在单个底座上
压力表接口	带固定夹
材料信息, 控制面板	PA
材料信息, 调节器壳体	压铸铝