



垂直气源板 VABF-S4-2-P1A3-G18

订货号: 540173

FESTO



数据表

特性	值
宽度	18 mm
基于标准	ISO 15407-2
安装位置	可选
工作压力	1 MPa 10 bar
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	140 g
采用垂直叠加安装	安装在气路板上 位于单个底座上
外壳材料	压铸铝