


伺服马达

MTR-AC-40-3S-AB

产品代号: 540300

FESTO

不带齿轮单元/带制动装置



技术参数

特性	值
转子位置传感器	溶剂
温度监控	PTC 电阻
最高速度	10,400 1/min
额定摆动速度	6,000 1/min
制动装置的DC工作电压	24 V
连续的开路电流	0.78 A
绝缘防护等级	F
制动装置的功耗	6 W
马达恒定	0.344 Nm/A
额定马达功率	150 W
额定电压 DC	325 V
额定电机电流	0.7 A
峰值电流	3.3 A
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则
储藏温度	-10 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 90 %
防护等级	IP54
环境温度	-40 ... 40 °C
授权	c UL us - Recognized (OL)
断电时总的转动惯量	0.055 kgcm ²
刹车保持扭矩	0.4 Nm
刹车的重力惯性力矩	0.01 kgcm ²
转子的重力惯性力矩	0.045 kgcm ²
额定转矩	0.24 Nm
最大转矩	1 Nm
停转扭矩	0.27 Nm
许用的轴向驱动轴负载	12 N
许用的径向轴负载	82 N
产品重量	735 g
电接头系统	插头