



现场总线适配器 FBA-CO-SUB-9-M12

产品代号: 540324

FESTO

用于连接至 CANopen 或 Device Net。



技术参数

特性	值
协议	CANopen DeviceNet
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	Sub-D
电气接口 1, 针脚/线的数量	9
电气接口 1, 占用的针脚/导线	6
电气接口 1, 安装方式	2x螺丝4-40 UNC-2A
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 设计	圆形
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 电缆输出	直的
电气接口 2, 接口技术	M12x1, A编码, 符合EN 61076-2-101
电气接口 2, 针脚/线的数量	5
电气接口 2, 占用的针脚/导线	5
额定工作电压 DC	24 V
电缆长度	0.1 m
电缆直径	6.3 mm
电缆结构	4x0,34 已屏蔽
导体的额定截面	0.34 mm ²
防护等级	IP67
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-5 ... 50 °C
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)