



缓冲器

YSRW-DGC-32-GF

产品代号: 540350

FESTO

用于直线驱动器 DGC-G。



技术参数

特性	值
尺寸	32
缓冲	自调节 软特性
装配位置	任意
位置检测	无
最大冲击速度	3 m/s
工作模式	单作用 推的动作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 80 °C
安装类型	带锁定螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 活塞杆	高合金钢