



球阀驱动单元 VZPR-BPD-22-R2

产品代号: 540517

FESTO

黄铜, 带双作用驱动器DAPS 2/2 阀, 公称通径2", PN25, 螺纹 EN 10226-1.



技术参数

特性	值
设计结构	2-换向球阀 摆动驱动器
驱动类型	电气的 气动
装配位置	任意
安装类型	CNOMO 具有内(阴)螺纹
过程阀接口	Rp2
切换位置指示器	旋钮方向 = 气流方向
额定直径 DN	50
工作压力, 球阀驱动	1 ... 8.4 bar
过程阀的额定压力	25
介质温度	-20 ... 150 °C
环境温度	-20 ... 80 °C
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
产品重量	5,400 g
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响