

夹爪坯料 BUB-HGDT-35

订货号: 541102

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-------------------|
| 规格 | 35 |
| 安装位置 | 可选 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | 5 °C...60 °C |
| 每个抓手夹抓的产品重量 | 22 g |
| 安装方式 | 通过通孔和定位套 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 非机加工件材料 | 精制铝合金 |