



软启动阀 MS12-DE-G-V24

产品代号: 541498

FESTO

以缓慢的方式对气动设备进行加压和排气



技术参数

特性	值
排气功能	可节流
驱动类型	电气的
装配位置	任意
手控装置	位置锁定 推
设计结构	活塞座
复位类型	机械弹簧
先导类型	由先导控制
先导气源	内置的
流动方向	不可逆
阀功能	2/2
切换位置指示器	带附件
工作压力	3 ... 16 bar
标准额定流量	25,000 ... 42,000 l/min
持续通电率	100 %
线圈的特性参数	24 V DC: 8.4 W 42 V AC: 50 Hz, 提起时的功耗 14.0 VA, 保持时的功耗 10.0 VA 42 V AC: 60 Hz, 提起时的功耗 12.0 VA, 保持时的功耗 7.0 VA
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 50 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 50 °C
产品重量	3,800 g
电连接	符合 DIN EN 175301-803 方块形结构
信号状态显示	带附件
安装类型	线路安装 带附件 可选
气动连接, 气口 1	气路板模块
气动连接, 气口 2	气路板模块
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝