


电磁线圈

VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

产品代号: 541665

FESTO

带绝缘导管连接的电缆, 24 V DC



技术参数

特性	值
线圈的特性参数	24 V DC: 4.5 W
许用压力波动	+/- 10 %
EU以外的防爆认证	NEC 500 Class I, Div. 1
耐腐蚀等级 CRC	1
防护等级	IP65
环境温度	-20 ... 60 °C
电缆长度	0.5 m
材料备注	符合 RoHS