


## 电磁线圈

# VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

产品代号: 541666

FESTO

带绝缘导管连接的电缆, 120 V AC/60 Hz 和 110 V AC/50-60 Hz



## 技术参数

特性	值
线圈的特性参数	110 V AC: 50 Hz, 提起功耗 12.5 VA, 保持功耗 7.5 VA 120 V AC: 60 Hz, 提起功耗 11.5 VA, 保持功耗 6.5 VA
许用压力波动	+/- 10 %
EU以外的防爆认证	NEC 500 Class I, Div. 1
耐腐蚀等级 CRC	1
防护等级	IP65
环境温度	-20 ... 60 °C
电缆长度	0.5 m
材料备注	符合 RoHS