

# 高强度管子 PAN-R-16X3-SI

产品代号: 541679

FESTO

标准外径气管, 用于20 bar以内的高压, 能承受较高的热量和机械负载。



## 技术参数

特性	值
外径	16 mm
与流量相关的弯曲半径	73 mm
内径	10 mm
最小弯曲半径	42 mm
气管特性	Suitable for energy chains
随温度变化的工作压力	-0.095 ... 3.5 MPa
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 35 bar
随温度变化的工作压力	-13.775 ... 507.5 psi
授权	TÜV
认证签发部门	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-30 ... 80 °C
产品质量视长度而定	0.1262 kg/m
气动连接	用于快插接头外径 16 mm
颜色	银
肖氏硬度	D 62 +/-3
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气管	TPE-A