


# 中间位置模块 DADM-DGC-40-A

订货号: 541702

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	40
安装位置	可选
位置检测	通过接近开关
工作压力	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
最大冲击速度	3 m/s
最长摆动时间	300 ms
重复精度	0.02 mm
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	970 g
安装方式	夹紧至气缸 DGC
气动接口	M5
材料说明	RoHS 合规
挡块螺钉材料	钢 镀锌
密封件材料	TPE-U(PU)
外壳材料	精制铝合金 阳极氧化
杆材料	高合金不锈钢
夹子材料	高合金不锈钢
螺母材料	钢 镀锌
微调	4 mm
工作模式	双作用