



球阀

VZBA-R1-63-32L-F0405-R

产品代号: 542013

FESTO

对于不锈钢型的, 3通球阀, 带内螺纹, L 孔 90 度角, 采用ISO 5211 接口, 用以安装在摆动驱动器 DRD, DRE和DAPS上.



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------|------------------------|
| 设计结构 | 3通球阀 L孔 |
| 驱动类型 | 机械的 |
| 密封原则 | 软性 |
| 安装类型 | 线路安装 |
| 过程阀接口 | Rp1 |
| 切换位置指示器 | 槽的方向 = 流动方向 |
| 法兰孔的样式 | F04 F05 |
| 内径 | 20 mm |
| 额定直径 DN | 25 |
| 手控装置 | 无 |
| 流动方向 | 可反向 |
| 过程阀的额定压力 | 63 |
| 驱动扭矩 | 18 Nm |
| 工作介质 | 惰性气体 中性流体 |
| 介质温度 | -10 ... 140 °C |
| 流量 Kv, L 孔 | 11.8 m ³ /h |
| 流量公差 Kv | +/- 20 % |
| 材料备注 | 含有PWIS 物质 |
| 外壳的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 外壳的材料编号 | 1.4408 |
| 密封件的材料信息 | PTFE |
| 材料信息, 球体 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 球体的材料编号 | 1.4401 |
| 驱动轴的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 主轴的材料编号 | 1.4401 |
| 产品重量 | 1,600 g |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU 打印设备指导原则 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 |