


连接电缆

NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

产品代号: 542129

FESTO

用于接近式传感器, 位置信号发射器, 压力开关, 流量传感器, 视觉和电感式传感器.



技术参数

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101
装配位置	任意
电缆属性	标准
切换位置指示器	否
许用的电流负载	4 A
防护等级	IP65 IP67
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 70 °C
环境温度	-5 ... 70 °C
最大紧固扭矩	0.6 Nm , M12x1
电缆的最小弯折半径	52 mm
产品重量	26 g
电接口 1	直列式插座, M12x1, 5针, A 编码
电接口 2	直列式插头, M12x1, 4针, A 编码
电缆结构	4x0,34
电缆直径	5.2 mm
电缆长度	0.15 m
导体的额定截面	0.34 mm ²
防护性接地	还不可获得
安装类型	带螺纹插头 带套筒螺母
壳体颜色	黑色
电缆外套颜色	灰色
锁紧螺母的材料信息	牙铸锌
密封件的材料信息	FPM
外壳的材料信息	TPE-U(PU)
电缆护套的材料信息	PVC
螺钉的材料数据	牙铸锌
卷曲接头的材料信息	镀金插座 铜合金 插头, 镀金