


# 连接电缆

## NEBV-B2W3P-F-0.5-M12G5

产品代号: 542130

FESTO

经过预先装配, 用于MFH 阀.



## 技术参数

特性	值
基于标准	EN 175301-803 EN 61076-2-101
装配位置	任意
电缆属性	标准
切换位置指示器	LED
工作状态显示	黄色 LED
额定工作电压 DC	24 V
许用的电流负载	4 A
防护等级	IP65 IP67
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 70 °C
环境温度	-5 ... 70 °C
最大紧固扭矩	0.6 Nm , M12x1 0.4 Nm , M3
电缆的最小弯折半径	59 mm
产品重量	69 g
电接口 1	直角式插座, 方形设计, 3针, 类型 BI
电接口 2	直列式插头, M12x1, 5针, A 编码
电缆结构	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
电缆直径	5.9 mm
电缆长度	0.5 m
导体的额定截面	0.75 mm <sup>2</sup>
防护性接地	已可供应
安装类型	通过M3中心螺丝安装在电磁阀上 带螺纹插头
壳体颜色	黑色
电缆外套颜色	灰色
密封件的材料信息	TPE-U(PU)
外壳的材料信息	PBT TPE-U(PU)
电缆护套的材料信息	PVC
螺钉的材料数据	钢 牙铸锌
卷曲接头的材料信息	镀锡插座 铜合金 插头, 镀金