


Pick&Place DHSP-HMP25-SLT20

产品代号: 542977

FESTO

包含模块化搬运轴和紧凑型mini滑块，具有精确和坚固的特点。
特定的接口，用于连接到 Festo的旋转驱动器和气爪上。
作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购。
请点击上方的 FAX 符号发送您的要求，以获得非正式的报价



技术参数

特性	值
设备	Pick&Place 3.0
有效负载	0 ... 6 kg
驱动单元, Z 轴	SLT-20
驱动系统, Z 轴	气动
行程, Z 轴	0 ... 200 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	$\pm 0,02$ mm
中间位置的重复精度, Z 轴	$\pm 0,02$ mm
驱动单元, Y 轴	HMP-25
驱动系统, Y 轴	气动
中间位置, Y 轴	x1
行程, Y 轴	0 ... 400 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	$\pm 0,02$ mm
中间位置的重复精度, Y 轴	$\pm 0,02$ mm