


# Pick&Place DHSP-HMP25-HMP20

产品代号: 542978

FESTO

包含模块化搬运轴, 用于精确的和较复杂的定位, 具有较长的行程.  
特定的接口, 用于连接到 Festo 的旋转驱动器和气爪上.  
作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购.  
请点击上方的 FAX 符号发送您的要求, 以获得非正式的报价



## 技术参数

特性	值
设备	Pick&Place 3.0
有效负载	0 ... 6 kg
驱动单元, Z 轴	HMP-20
驱动系统, Z 轴	气动
中间位置, Z 轴	x1
行程, Z 轴	0 ... 400 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	$\pm 0,01$ mm
中间位置的重复精度, Z 轴	$\pm 0,01$ mm
驱动单元, Y 轴	HMP-25
驱动系统, Y 轴	气动
中间位置, Y 轴	x1
行程, Y 轴	0 ... 400 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	$\pm 0,02$ mm
中间位置的重复精度, Y 轴	$\pm 0,02$ mm