


# 直线型门架

## DHSL-DGPL25S-HMPL16

产品代号: 542980

FESTO

包含无杆驱动器和轻型搬运轴, 非常之高效的智能软停止系统? 精确, 模块化. 特定的接口, 用于连接到 Festo 的旋转驱动器和气爪上. 作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购. 请点击上方的 FAX 符号发送您的要求, 以获得非正式的报价



### 技术参数

特性	值
设备	直线悬臂1.0
有效负载	0 ... 2 kg
驱动单元, Z 轴	HMPL-16
驱动系统, Z 轴	气动
中间位置, Z 轴	x1
行程, Z 轴	0 ... 160 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	$\pm 0,02$ mm
中间位置的重复精度, Z 轴	$\pm 0,02$ mm
驱动单元, Y 轴	DGPL-25-SPC11
驱动系统, Y 轴	伺服气动
中间位置, Y 轴	x2
行程, Y 轴	0 ... 1,600 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	$\pm 0,02$ mm
中间位置的重复精度, Y 轴	$\pm 1$ mm