


直线型门架

DHSL-2DGPL40S-DGEA25

产品代号: 543015

FESTO

包含无杆驱动器，带有被动导向轴和电动悬臂轴，非常之高效的智能软停止系统？精确，电控定位。特定的接口，用于连接到 Festo 的旋转驱动器和气爪上。
作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购。
请点击上方的 FAX 符号发送您的要求，以获得非正式的报价



技术参数

特性	值
设备	直线悬臂4.0
有效负载	0 ... 10 kg
驱动单元, Z 轴	DGEA-25
驱动系统, Z 轴	电动的 DGEA 齿带驱动器
中间位置, Z 轴	Any
行程, Z 轴	0 ... 600 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	± 0,05 mm
中间位置的重复精度, Z 轴	± 0,05 mm
驱动单元, Y 轴	2x DGPL-40-SPC11
驱动系统, Y 轴	伺服气动
中间位置, Y 轴	x2
行程, Y 轴	0 ... 1,600 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	± 0,02 mm
中间位置的重复精度, Y 轴	± 1 mm