


# 三维门门架

## DHSR-DGE25ZR-2DGE25ZR-SLT20

产品代号: 543033

FESTO

包含电动齿带驱动轴，带滚轴导向，垂直，紧凑型mini滑块，精确而高效的定位。特定的接口，用于连接到 Festo的旋转驱动器和气爪上。  
作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购。  
请点击上方的 FAX 符号发送您的要求，以获得非正式的报价



### 技术参数

特性	值
设备	三维悬臂 2.0
有效负载	0 ... 4 kg
驱动单元, Z 轴	SLT-20
驱动系统, Z 轴	气动
行程, Z 轴	0 ... 200 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	± 0,02 mm
驱动单元, Y 轴	2x DGE-25-ZR-KF
驱动系统, Y 轴	电动的 齿带驱动器, 带球轴承导向 2x
中间位置, Y 轴	Any
行程, Y 轴	0 ... 1,000 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	± 0,1 mm
中间位置的重复精度, Y 轴	± 0,1 mm
驱动单元, X 轴	DGE-25-ZR-KF
驱动系统, X 轴	电动的 齿带驱动器, 带球轴承导向
中间位置, X 轴	Any
行程, X 轴	0 ... 3,000 mm
终点位置的重复精度, X 轴	± 0,1 mm
中间位置的重复精度, X 轴	± 0,1 mm