

Pick&Place DHSP-HSP12


产品代号: 543047

FESTO

将电动或气动驱动器与机械导向相连接，可向两个方向动作。结构紧凑且非常高效。特定的接口，用于连接到 Festo 的旋转驱动器和气爪上。

作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购。

请点击上方的 FAX 符号发送您的要求，以获得非正式的报价



技术参数

特性	值
设备	Pick&Place 1.0
有效负载	0 ... 0.7 kg
驱动系统, Z 轴	气动
行程, Z 轴	20 ... 70 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	± 0,01 mm
中间位置的重复精度, Z 轴	± 0,01 mm
驱动单元, Y 轴	HSP-12
驱动系统, Y 轴	气动
行程, Y 轴	52 ... 170 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	± 0,01 mm
中间位置的重复精度, Y 轴	± 0,01 mm