

直线型门架

DHSL-2DGE40SP-DGE40SP


产品代号: 543050

FESTO

包含电动螺杆驱动轴, 带有球轴承导向, 精确而坚固. 特定的接口, 用于连接到 Festo 的旋转驱动器和气爪上.

作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购.

请点击上方的 FAX 符号发送您的要求, 以获得非正式的报价



技术参数

特性	值
设备	直线悬臂4.0
有效负载	0 ... 10 kg
驱动单元, Z 轴	DGE-40-SP
驱动系统, Z 轴	电动的 带丝杆
中间位置, Z 轴	Any
行程, Z 轴	0 ... 600 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	$\pm 0,02$ mm
中间位置的重复精度, Z 轴	$\pm 0,02$ mm
驱动单元, Y 轴	2x DGE-40-SP
驱动系统, Y 轴	电动的 带丝杆
中间位置, Y 轴	Any
行程, Y 轴	0 ... 1,000 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	$\pm 0,02$ mm
中间位置的重复精度, Y 轴	$\pm 0,02$ mm