

电源插座 NECU-G78G5-C2

订货号: 543107

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	EN 61984
认证	c CSA us (OL)
产品重量	50 g
电气接口 1	直列式插座, 7/8", 5 针
插头编码	NFPA/T3.5.29 R1-2003
电气接口 2	螺纹端子
工作电压范围 DC	0 V...250 V
工作电压范围 AC	0 V...250 V
允许的电流负载	8 A
抗电涌性	2.5 kV
许用的电缆直径	6 mm...12 mm
接口横截面	1.5 mm ²
防护等级	IP67
环境温度	-25 °C...80 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
外壳材料	PA
外壳颜色	黑色
管接螺母材料	镀镍压铸锌
密封件材料	FPM NBR
电触头材料	镀金铜合金