


# 平行组件 EAMM-U-D40-55A

产品代号: 543157

FESTO

适合于电驱动器。  
将停止供货的产品，  
供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
尺寸	40
装配位置	任意
最高速度	5,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	0 ... 50 °C
质量惯性力矩	10.016 kgmm <sup>2</sup>
无负载时的驱动扭矩	0.1 Nm
可传递扭矩	3 Nm
产品重量	530 g