


平行组件 EAMM-U-E32-42B

产品代号: 543228

FESTO

适合于电驱动器。



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------|-------------------------|
| 尺寸 | 25 |
| 装配位置 | 任意 |
| 最高速度 | 3,000 1/min |
| 储藏温度 | -25 ... 60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95 % |
| 防护等级 | IP40 |
| 环境温度 | 0 ... 50 °C |
| 质量惯性力矩 | 10.22 kgmm ² |
| 无负载时的驱动扭矩 | 0.1 Nm |
| 可传递扭矩 | 3 Nm |
| 产品重量 | 660 g |
| 材料备注 | 含有PWIS 物质 |