


# 平行组件 EAMM-U-E48-70A

产品代号: 543234

FESTO

适合于电驱动器。



## 技术参数

特性	值
尺寸	40
装配位置	任意
最高速度	3,000 1/min
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	0 ... 50 °C
质量惯性力矩	71.138 kgmm <sup>2</sup>
无负载时的驱动扭矩	0.3 Nm
可传递扭矩	5.5 Nm
产品重量	1,300 g
材料备注	含有PWIS 物质