

连接组件 KVI-CP-3-SSD

订货号: 543252

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	通过外螺纹
产品重量	48 g
电气接口	5 针 ?? 直列式插座/直列式插头 M9 插头
工作电压范围 DC	60 V
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-20 °C...80 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
外壳材料	黄铜 镀镍
密封件材料	NBR
安装位置	可选