


多针节点 VABE-S6-1LF-C-M1-C36N

产品代号: 543413

FESTO

用于VTSA和VTSA-F型阀岛.



技术参数

特性	值
基于标准	EN 61984
装配位置	任意
阀位的最大数量	16 采用双稳阀 32 采用单电控电磁阀
最大剩余电流	6 A
额定工作电压 DC	24 V
电泳强度	1.5 kV
40°C时的可接受电流负载	1 A
污染等级	3
许用压力波动	+/- 10 %
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	540 g
电连接	多针插头 插座 / 端子条
材料信息, 盖	PA
材料信息, 壳体	压铸铝