

# 气接口 VABA-S6-1-X1

订货号: 543416

FESTO



## 数据表

特性	值
阀岛接口	44型, VTSA阀
诊断	阀欠压
最大阀位数量	16, 带双稳态阀 32, 带单稳态阀
LED 显示屏	1 组诊断 阀上的通道状态
参数设置	每个通道的自动防故障装置 每个通道的力 每个通道的闲置模式 模块监控
熔断保护 ( 短路 )	为每个阀输出提供内部电子保险丝保护
工作电压范围 DC	21.6 V...26.4 V
内部功耗, 标称工作电压	典型值 15 mA ( 电子元件的电源 ) 类型 50 mA ( 阀的负载电源 )
每个通道的最大电源	0.2 A
每个模块的最大总电流	4 A
标称工作电压 DC	24 V
隔离通道 – 内部总线	是, 当阀使用附加电源时
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	590 g
电气控制	现场总线
电气接口	通过 CPX
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	PA
外壳材料	压铸铝