

控制单元 FED-2000

产品代号: 543444
将被停止供应的产品

FESTO

显示和操作单元，带 LCD 图形显示，用于连接到 PLC 系统，具有 1 个功能键

将停止供货的产品，
供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
深度	91 mm
高度	267 mm
长度	337 mm
最大的前面板厚度	5 mm
用户内存	32 Mbyte
用户LED的数量	1
功能键的数量	1
实时钟	是
事件列表	1,024
配方内存	32 kByte
警报	1,024
实时钟偏移	130 s / 月
颜色的数量	64 k
系统LED的数量	4
显示	TFT 颜色
显示特性	Touchscreen
显示尺寸	12,1"
备份电池	3 V / 270 mA 锂
工作电压范围 DC	18 ... 30 V
显示分辨率	SVGA, 800x600 Pixel
额定工作电压 DC	24 V
额定工作压力时的电流消耗	1,3 A
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	5 - 85 % 非冷凝
防护等级	前面IP65, 后面IP20
环境温度	0 ... 45 °C
授权	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
产品重量	2,800 g
AUX接口	Sub-D 9 针 插头插座
打印机接口	RS232 Sub-D 15针 插头插座
PC 接口	RS232 Sub-D 15针

特性	值
	插头插座
编程接口	9,6 - 38,4 kBd
PLC 接口	RS232 Sub-D 15针 插头
以太网接口	RJ45 10/100 MBd 2nd 以太网接口, 光学 10 MBd
安装类型	前面板安装
材料备注	符合 RoHS
编程软件	FED Designer 6.06 或更高版本
EU以外的防爆认证	NEC 500 Class I, Div. 2