

气源模块 MS4-E-IPM-40-80

订货号: 543494

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|-------------------|
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介质温度 | -10 °C...60 °C |
| 产品重量 | 109 g |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 底座材料 | 压铸铝 |
| 密封件材料 | NBR |
| 中空螺栓材料 | 压铸铝 |
| 模块连接件材料 | 压铸铝 |
| 螺钉材料 | 钢 |