



减压阀板

VABF-S3-2-R1C2-C-6

产品代号: 543524

FESTO

用于VDMA-01/02型阀岛,标准气孔样式符合15407-1,最高达6 bar.



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 宽度 | 18 mm |
| 基于标准 | ISO 15407-1 |
| 装配位置 | 任意 |
| 气动的垂直堆栈 | 减压阀, 用于 1 |
| 控制器功能 | 输出压力恒定 带第二排气通道 |
| 压力表选择 | 可行 |
| 压力调节范围MPa | 0.05 ... 0.6 MPa |
| 压力控制范围 | 0.5 ... 6 bar |
| 压力调节范围 psi | 7.25 ... 87 psi |
| 输入压力 1 | 0.5 ... 10 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防护等级 | IP65 NEMA 4 |
| 环境温度 | -5 ... 50 °C |
| 产品重量 | 370 g |
| 垂直堆栈型的安装 | 安装在气路板模块上 安装在单个底座上 |
| 压力表接口 | 带固定夹 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 控制面板 | PA |
| 材料信息, 调节器壳体 | 压铸铝 |